

AIRPURION mobile SINGLE



El AIRPURION mobile SINGLE consiste en una lámpara PURION UV que se coloca en un sistema de tubo de inmersión de cuarzo. La lámpara UV se ensambla en un bastidor robusto y móvil. El móvil AIR-PURION se puede encender y apagar a través del control remoto. El AIRPURION mobile SINGLE es perfectamente adecuado para fines de desinfección en entornos de salas blancas existentes.

| | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| aplicaciones | product line | AIRPURION mobile SINGLE |
| desinfección del aire dentro de la industria de salas blancas | poder desinfección | volumen hasta 120 m ³ |
| tecnología médica y laboratorios | dimension (LxBxH) in mm | 500 x 470 x 1550 |
| salas de maduración | peso | 21 kg |
| detalles rendimiento desinfección | duración lámparas | 10.000 h |
| | lámparas | 1 |
| | conexión eléctrica | 110-240 V 50/60 Hz |
| | potencia | 1x 90 W |
| | over current protection | 10 A |

| guarenteed UVC-Dosis | distance from PURION UV lamp | |
|-----------------------|------------------------------|-------------|
| | 2 m | 5 m |
| 200 J/m ² | 15 minutes | 70 minutes |
| 600 J/m ² | 50 minutes | 200 minutes |
| 1000 J/m ² | 80 minutes | 340 minutes |

Posición horizontal de la lámpara UV PURION:

El área del aire entre el techo y el piso está desinfectada. Además, se lleva a cabo una desinfección de la superficie del suelo y el techo. Dos de las cuatro paredes laterales no están expuestas a la radiación UV.

Posición vertical de la lámpara PURION UV:

El área del aire entre las paredes laterales se desinfecta. Además, se lleva a cabo una desinfección superficial de las paredes laterales.

El piso y el techo están expuestos a la radiación UV.

article-no.: 164 00200 0000

- INDIVIDUAL
- DUAL
- protección de astillas
- Contador de tiempo de funcionamiento



Complementos AIRPURION mobile SINGLE

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000



service-kit
article number: 292 00900 0000



AIRPURION mobile DUAL



El AIRPURION mobile DUAL consta de dos lámparas PURION UV que se colocan en sistemas de tubos de inmersión de cuarzo. Las lámparas UV se ensamblan en un bastidor robusto y móvil. El móvil AIRPURION se puede encender y apagar a través del control remoto. El AIRPURION mobile DUAL es perfectamente adecuado para fines de desinfección en entornos de salas blancas existentes.

| | | |
|---|-------------------------|---|
| aplicaciones | Product line | AIRPURION mobile SINGLE |
| desinfección del aire dentro de la industria de salas blancas tecnología médica y laboratorios | poder desinfección | adecuado para habitación con un volumen de 200 m ³ |
| salas de maduración | dimension (LxBxH) in mm | 500 x 470 x 1550 |
| | peso | 23 kg |
| | duración lámparas | 10.000 h |
| detalles rendimiento desinfección | lámparas | 2 |
| | conexión eléctrica | 110-240 V 50/60 Hz |
| | potencia | 2x 90 W |
| | over current protection | 10 A |

| guaranteed UVC-Dosis | distancia de PURION Lámpara UV | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| | 2 m | 5 m |
| 200 J/m ² | 15 minutes | 70 minutes |
| 600 J/m ² | 50 minutes | 200 minutes |
| 1000 J/m ² | 80 minutes | 340 minutes |

Posición horizontal de la lámpara UV PURION:

El área del aire entre el techo y el piso está desinfectada. Además, se lleva a cabo una desinfección de la superficie del suelo y el techo. Dos de las cuatro paredes laterales no están expuestas a la radiación UV.

Posición vertical de la lámpara PURION UV:

El área del aire entre las paredes laterales se desinfecta. Además, se lleva a cabo una desinfección superficial de las paredes laterales. El piso y el techo están expuestos a la radiación UV.

article-no.: 164 00100 0000

| | |
|--------------------------|---|
| INDIVIDUAL | |
| DUAL | • |
| protección de astillas | • |
| Tiempo de funcionamiento | • |
| Contador | • |



Complementos AIRPURION mobile DUAL

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000



service-kit
article number: 292 00900 0000

